


E10778



Câble de connexion

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté ZnAl / Ni

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni



E10778



Câble de connexion

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR / PVC, noir; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni

