




Prise à câbler

SDOGA030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
------------------------	-----	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	25
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52,5
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



E10789

Prise à câbler

SDOGA030MSSFKPG



Raccordement

