


# E10801



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10801



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris