# E10814

## Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




| | | |
|---|---|---|
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
| Classe de protection | | III |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection | | IP 67 |
| **Données mécaniques** | | |
| Matières | | PUR |
| Matière du corps | | PUR |
| Matière écrou moleté | | inox (1.4305/303) |
| **Afficheurs / éléments de service** | | |
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |
| **Remarques** | | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |

# E10814

## Câble avec prise femelle

**ADOAF032VAS0020A03**

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)




### Raccordement




| | |
|---|---|
| | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |