


E10820



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 AC/DC

Protection contre les surcharges

oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

73,7

Dimensions

[mm]

30 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

Afficheurs / éléments de service

Indication

fonctionnement

1 x LED, jaune



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

