


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Application

NAMUR

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 15 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

30 x 15 x 39

Matières

TPU; PUR

Matière du corps

TPU / PUR

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

