

E10830




Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11490

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 26
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10830



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0005A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu