

# E10837




## Câble avec prise mâle

ASTAH050VAN00,6A02

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10853

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Application NAMUR

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 15 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 39 x 30 x 15

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10837



## Câble avec prise mâle

ASTAH050VAN00,6A02

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



### Raccordement

1 \_\_\_\_\_ WH

2 \_\_\_\_\_ BK