


E10850



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC
----------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 42
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10850



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc