




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble de connexion

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

