

E10885




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11728

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12

E10885



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

