


## Câble avec prise femelle

ADOAF030ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 27
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

## Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



# E10889



## Câble avec prise femelle

ADOAF030ZDS0002A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu