


E10930



Câble de connexion


VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	III
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10930



Câble de connexion

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

