


# E10936



## Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10936




## Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

