

E10964




Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC074

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E10964



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005H05

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc