




Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0002A06

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[M]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PUR / PVC, noir; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10978



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0002A06

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune