

E10979




Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0005A06

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10980

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10979



Câble avec prise femelle


ADOAH080MSS0005A06

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, noir; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune