


Câble de connexion

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11383

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Classe de protection

III

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces



Câble de connexion

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

