




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11417

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
 Protection contre les surcharges oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90
 Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 46,5
 Matières TPU
 Matière du corps TPU
 Matière écrou moleté laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture vis
 étiquette

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10993




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

