


E10013



Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	31,4
Dimensions	[mm]	43 x 25 x 36
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10013



Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

