




Prise à câbler

SDOAC030--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65

Données mécaniques

Matières		PA
Matière du corps		PA

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø ...6,5 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: PA



E10059

Prise à câbler

SDOAC030--SFKPG



Raccordement

