


E10085



Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie NPN

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 48 x 30 x 65

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté PA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10085



Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: PG 9

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

