


E10087



Prise à câbler

SDOAT050--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
------------------------	-----	----------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 65
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	65,2
-------	-----	------

Matières		PA
----------	--	----

Matière du corps		PA
------------------	--	----

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10087



Prise à câbler

SDOAT050--SFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...11 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudé; codage: A; Corps: PA



Raccordement

