

# E10090




## Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11510

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Indice de protection IP 65

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 34 x 32

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté PA

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10090



## Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Presse-étoupe: PG 7

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



### Raccordement

