

E10096




Câble avec prise femelle

ADOGH040PLS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10915

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Matières		PUR
----------	--	-----

Matière du corps		PUR
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		PUR
----------------------	--	-----

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10096



Câble avec prise femelle

ADOGH040PLS0002E03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR



Raccordement

