


E10108



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 15,2

Dimensions [mm] 36 x 20 x 30

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté PA

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10108



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,5 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: B; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

