


# E10197



## Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 8 x 25
Matières	PUR
Matière du corps	PUR

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: A clipser



# E10197



## Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0005A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu