





Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002E03



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	33
Dimensions	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR		




E10217



Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002E03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu