

E10253




Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC007

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 15 x 38

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté zamac, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10253



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu