

# E10293




## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10915

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10293



## Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002F03

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



BN =  
BK =  
BU =

Couleurs des fils conducteurs :  
brun  
noir  
bleu