


E10334



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010E02

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)




E10334



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010E02

Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir
WH = blanc