


# E10375



## Câble de connexion

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, jaune

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10375




## Câble de connexion

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR / PVC, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

