

# E11489




## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC144

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total [A]

3

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...85

Indice de protection

IP 68

### Données mécaniques

Dimensions [mm]

18 x 10 x 27

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E11489



## Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002H03

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu