


E11535



Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	25
Dimensions	[mm]	35 x 20 x 30
Matières		PBT
Matière du corps		PBT
Matière écrou moleté		PA
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11535



Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: C; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

