


E11552



Prise à câbler

SDOGF030MSSFKPG



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 45 AC / < 70 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total [A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids [g]

17,2

Matières

PA

Matière du corps

PA

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11552



Prise à câbler

SDOGF030MSSFKPG

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,38 mm²; Isolation des fils: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Gaine de câble: Ø 3...5 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

