




Répartiteur en Y
T SPLITTER M12/2XUS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC113
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	34,8
Matières		PUR
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Répartiteur en Y

T SPLITTER M12/2XUS

Raccordement électrique

Raccordement

