




Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		
		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	30 x 18 x 35
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11659



Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

