

# E11664




## Câble en Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC503

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 3-1 câble entrée gris
- 3-2 câble octavis noir

### Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Courant de sortie total [A]

4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]

65

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Nombre d'emplacements répartiteur

2

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E11664



## Câble en Y


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

