


E11686



Câble au mètre

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Application

Caractéristique spécifique Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Données mécaniques

Poids [g]	3127	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 100 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP