


# E11696



## Répartiteur passif en T

Y-splitter/STM12/2xUS



### Application

Version pour capteurs de pression PNI

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A]	3
Courant de sortie total [A]	3

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	38
Matières	PUR

### Remarques

Remarques	orientation connecteurs A/B verticaux (pour un capteur positionné verticalement)
Unité d'emballage	1 pièces

# E11696



## Répartiteur passif en T

Y-splitter/STM12/2xUS

### Raccordement électrique

#### Raccordement

