


E11718



Répartiteur

ZDO4H050MSS0010H07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

12

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

18 x 54 x 82

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Nombre d'emplacements répartiteur

4

E11718



Répartiteur

ZDO4H050MSS0010H07

Type connecteur M12

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune