




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC003
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

10

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67



Répartiteur


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12


Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



E11728



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

