


Article de remplacement: EVC434

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

Poids	[g]	0,111
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Nombre d'emplacements répartiteur		2

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Câble en Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

