

## Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

## Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

3

## Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...85

Indice de protection

IP 68

## Données mécaniques

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

## Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

## Câble de connexion

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

