


E11847



Répartiteur

ProcessLine SB V4A 25m



| Données électriques                        |      |            |
|--------------------------------------------|------|------------|
| Tension d'alimentation                     | [V]  | 10...36 DC |
| Classe de protection                       |      | III        |
| Courant de sortie par module / emplacement | [A]  | 4          |
| Courant de sortie total                    | [A]  | 6          |
| Sorties                                    |      |            |
| Technologie                                |      | PNP        |
| Conditions d'utilisation                   |      |            |
| Température ambiante                       | [°C] | -5...70    |



## Répartiteur

ProcessLine SB V4A 25m

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection | IP 69K; (Afin de garantir l'indice de protection, les prises non utilisées doivent être couvertes avec les bouchons fournis.; Couple de serrage: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tests / homologations

|      |          |      |
|------|----------|------|
| MTTF | [Années] | 2487 |
|------|----------|------|

## Données mécaniques

|                                   |                                                                                         |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Poids                             | [g]                                                                                     | 5376             |
| Dimensions                        | [mm]                                                                                    | Ø 137,3 / L = 72 |
| Matières                          | douille fileté: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Joint torique: EPDM; Bouchon: PP |                  |
| Matière du corps                  | inox                                                                                    |                  |
| Nombre d'emplacements répartiteur | 8                                                                                       |                  |
| Type connecteur                   | M12                                                                                     |                  |

## Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                 |
|------------|---------------------|-----------------|
| Indication | état de commutation | 16 x LED, jaune |
|            | fonctionnement      | 1 x LED, vert   |

## Accessoires

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Fourniture | Bouchons protecteurs: M12 |
|------------|---------------------------|

## Remarques


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Remarques         | tension d'alimentation selon TBTP |
| Unité d'emballage | 1 pièces                          |

## Raccordement électrique

Câble: 25 m, PUR / PVC, noir, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: inox



## Répartiteur

ProcessLine SB V4A 25m

## Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | noir   |
| BN = | brun   |
| BU = | bleu   |
| GN = | vert   |
| GY = | gris   |
| PK = | rose   |
| RD = | rouge  |
| VT = | violet |
| WH = | blanc  |
| YE = | jaune  |

# E11847

## Répartiteur

ProcessLine SB V4A 25m

