


Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0040E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT066

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Dimensions [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11924



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0040E04

Raccordement électrique


Câble: 40 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc