




## Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0002C05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC547

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	104,4
Dimensions [mm]	28 x 15 x 38
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11986



## Câble avec prise femelle


ADOAH050MSS0002C05

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 5 mm, blindé; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 1,0...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc