

Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 Joint torique 44 x 2 mm

Application

Température du fluide	[°C]	-25...100
Température du fluide de courte durée	[°C]	-25...110
Tenue en pression	[bar]	8

Données mécaniques

Poids	[g]	79,2
Dimensions	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Désignation du filetage		G 1 1/4
Matières		Adaptateur: POM; joint: EPDM
Raccordement capteurs		taraudage M30 x 1,5 taraudage
Raccord process		taraudage G 1 1/4 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------