

E11057




Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11505

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC / < 150 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 40 x 36

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E11057



Connecteur à câbler


SSTA040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement:

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

