

E11059




Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10197

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	26 x 8 x 16
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11059



Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002A03


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: A clipser

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: A clipser



Raccordement



BN =

BK =

BU =

Couleurs des fils conducteurs :

brun

noir

bleu